Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3201.300 Thermoelectric Cooler

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3201.300 - Thermoelectric Cooler Gesamtkühl-/ Heizleistung 80/80 W

Die auf Peltiertechnik basierten, leistungsstarken Klimageräte in Leichtbauweise sorgen für eine energieeffiziente Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen. Kühl-/Heizleistung 80/80 W.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3201.300
Produktbeschreibung	Leistungsstarke thermoelektrische Kühlgeräte in Leichtbauweise zur Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen.
Material	Gerät: Aluminium, eloxiert
Grundfarbe	RAL 7015
Farbe	Haube: RAL 7015
Lieferumfang	Thermoelektrisches Klimagerät Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Montagezubehör Filtermatte USB-Kabel A/B Bohrschablone
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 80 W
Gesamtkühlleistung L35 L30	Kühlleistung L35 L30/50 Hz: 100 W
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Bemessungsstrom max.	4,5 A
Anlaufstrom (LRA)	4,5 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 45 m³/h Innenkreislauf: 45 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Heizleistung	80 W
Ausführung	Wandanbau

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 125 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 155 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 54
Anschlussart (elektrisch)	Steckbare Federanschlussklemme
Temperaturregelung	PID-Regelung (werkseitige Einstellung: Kühlen +35°C / Heizen +5°C)
Betriebstemperaturbereich	-30 °C55 °C
Einstellbereich Kühlen	5 °C55 °C
Einstellbereich Heizen	-10 °C20 °C
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.249
Bruttogewicht	3.449
Zolltarifnummer	84186900
EAN	4028177598621
E-Number Sweden	E3404552
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbationen

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3

Ausschreibungstext

SK 3201.300

Thermoelectric Cooler Gesamtkühlleistung/Heizleistung 80/80 W

Leistungsstarke thermoelektrische Kühlgeräte in Leichtbauweise zur

Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen.

Nutzkühlleistung L35 L35: 80 W Nutzkühlleistung L35 L30: 100 W

Heizleistung: 80 W

Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC)

Abmessungen [BxHxT]: 125x400x155 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium, eloxiert

Farbe: Haube RAL 7015 Kälteleistungszahl/COP: 0,9

Betriebstemperatur: -30 °C bis 55 °C

Temperatur-Einstellbereich, Kühlen: 5 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich, Heizen: -10 °C bis 20 °C

Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34

Gewicht: 2,6 kg

© Rittal 2025 4