

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3201.810

# Klima-Modulkonzept Klimatür VX25

Stand: 22.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3201.810 - Klima-Modulkonzept Klimatür VX25 zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.



## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr.             | SK 3201.810  |
| Produktbeschreibung     | Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX. Die Klimatüren fügen sich optimal in das gesamte Schrankbild ein.                              |
| Material                | Stahlblech   |
| Farbe                   | RAL 7035   |
| Lieferumfang            | Klimatür ohne vormontiertes Kühlmodul<br>180°-Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 130°   |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Passend für VX Schränke<br>Bei 1200 mm breiten VX Schränken kann die vorhandene Anschlagtür verwendet werden – unabhängig von der Geräteposition links oder rechts<br>Türanschlag rechts |
| Passend für             | Gehäusotyp: VX: = 600 mm: = 2.000 mm<br>Gehäusotyp: = 1.200 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück  |
| Nettogewicht            | 29,2 kg  |
| Bruttogewicht           | 30,4 kg  |
| Zolltarifnummer         | 94039910   |
| ETIM 9                  | EC002510   |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 8              | EC002510   |
| ECLASS 8.0          | 27180702   |
| Produktbeschreibung | Klimatür für Kühlmodul, für VX 600/1200 mm breit, 2000 mm hoch |

---

# Approbationen

---

|             |   |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung |
|-------------|---|

---

# Ausschreibungstext

SK 3201.810

Klima-Modulkonzept Klimatüren zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zur Aufnahme von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Passend für Gehäuse: VX

Abmessungen BxH [mm]: 600/1200x2000

Türanschlag: rechts