
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3235.450 Drehzahlregler EC

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3235.450 - Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung

NTC-Sensor für die temperaturabhängige Drehzahlregelung von EC-Lüftern zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3235.450
Produktbeschreibung	NTC-Sensor für die temperaturabhängige Drehzahlregelung von EC- Lüftern zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung. Die Ansteuerung und Spannungsversorgung erfolgt über einen EC- Filterlüfter.
Technische Daten	Regelcharakteristik: fest hinterlegter Sollwert auf 35 °C, mit linearem Regelbereich zwischen +35 °C (Maximaldrehzahl 100 %) und +20 °C (Mindestdrehzahl 10 %)
Lieferumfang	Externer Sensorfühler mit Anschlusskabel (Länge 3 m)
Verpackungseinheit	1 Stück
Drehzahl	100 %
Passend für Artikel-Nr.	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Betriebstemperaturbereich	-25 °C80 °C
Bemessungsbetriebsspannung	10 V - 12 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Nettogewicht	0.2
Bruttogewicht	0.202
Zolltarifnummer	85423190

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

EAN	4028177696617
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

Approbationen

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3