Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3237.200 Austrittsfilter

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3237.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SK 3237.200 |
|------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Austrittsfilter Vliesfiltermatte |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 92 mm Ausbruch-Höhe: 92 mm |
| Passend für Artikel-Nr. | SK 3237.1xx |
| Abmessung | Breite: 116,5 mm Höhe: 116,5 mm Tiefe: 16 mm |
| Schutzart NEMA | Type 12 mit Vliesfilter Type 3 Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.1 |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Bruttogewicht | 0.134 |
|-----------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177651616 |
| E-Number Sweden | E3404348 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approbationen

| Approbationen | CSA |
|---------------|------------------------|
| | UL + C-UL - FTTA |
| | UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate | EAC |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

© Rittal 2025 3