#### Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SK 3329.640

# Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# SK 3329.640 - Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten "quer" und "flach".



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3329.640
Ausführung	Wandanbau
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den
	Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierte
	elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen	Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für
	Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe	RAL 9007
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
	Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
	Bohrschablone
	Befestigungsmaterial
	Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
	Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
	Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 2 kW

© Rittal 2025 2

# Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 3,3 A Bei 60 Hz: 3,4 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 6,8 A Bei 60 Hz: 7,6 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 1.200 m³/h Innenkreislauf: 1.200 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
Ausführung	Wandanbau
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 1.580 mm Tiefe: 295 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA	UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A Menge: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Äquivalent (CO2e): 0,73 t
Temperaturregelung	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich	10 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C70 °C
Einstellbereich	20 °C55 °C
Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,19 kW Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,46 kW Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,45 kW Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	28 bar
Vorsicherung	Motorschutzschalter: 6,310 A
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage

© Rittal 2025 3

# Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	66.5
Bruttogewicht	70
Zolltarifnummer	84158200
EAN	4028177379893
E-Number Sweden	E3404566
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

### Approbationen

Approbationen	KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025