

# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



## SK 3301.505

### Elektrischer Kondensatverdunster

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

# SK 3301.505 - Elektrischer Kondensatverdunster

Zur Montage außen am Schaltschrank. Verwendbar für alle Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher (Wandanbau).



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.505
Produktbeschreibung	Zur Montage außen am Schaltschrank. Verwendbar für alle Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher (Wandanbau).
Nutzen	International einsetzbar durch Mehrspannungsfähigkeit
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Elektrischer Kondensatverdunster, anschlussfertig
Verdunstungsleistung	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 129 mm Tiefe: 105 mm
Betriebstemperaturbereich	5 °C...60 °C
Bemessungsbetriebsspannung	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.74
Bruttogewicht	2.2
Zolltarifnummer	84189910

## Eigenschaften

---

EAN	4028177695528
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

---

## Approbationen

---

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung

---