

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3336.390

Chiller Blue e

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3336.390 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Integrierte Sicherheitsfunktionen im Standard erzielen maximale Sicherheit. Ebenfalls wird die Lieferzeit durch vordefinierte Optionspakete verkürzt.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3336.390
Ausführung	Robuster Industriestandard Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung
Nutzen	Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert Integrierte Sicherheitsfunktionen Vorkonfigurierte Optionen
Farbe	Gehäuse: RAL 7035 Sockel: RAL 7016
Lieferumfang	Chiller angeschlussfertig verdrahtet Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 44 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32	Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW
Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32	Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW
Luftleistung (freiblasend)	Bei 50 Hz: 1.600 m ³ /h Bei 60 Hz: 2.000 m ³ /h

Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Abmessung	Breite: 655 mm Höhe: 1.185 mm Tiefe: 890 mm
Schalldruckpegel	64,9 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	10 °C...43 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium	10 °C...25 °C
Temperaturhysterese	± 2 K
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R410A Menge: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 CO2 Äquivalent (CO2e): 1,98 t
Pumpendruck	Bei 50 Hz: 3 bar Bei 60 Hz: 4 bar
Volumenstrom (Kühlmedium)	Bei 50 Hz: 25 l/min Bei 60 Hz: 30 l/min
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 4,18 kW Bei 60 Hz: 5,26 kW
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 7,6 A Bei 60 Hz: 8,16 A
Wasseranschlüsse	R ¾" IG
Anzahl Kältekreise	1
Tank	Material: INOX 1.4305 Volumen: 30 l
Betriebsgewicht	210 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	155
Bruttogewicht	178,5
Zolltarifnummer	84186900

Eigenschaften

EAN	4028177974500
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
-------------	--