Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3336.450 Chiller Blue e

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3336.450 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Integrierte Sicherheitsfunktionen im Standard erzielen maximale Sicherheit. Ebenfalls wird die Lieferzeit durch vordefinierte Optionspakete verkürzt.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3336.450
Ausführung	Robuster Industriestandard
	Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung
Nutzen	Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
	Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
	Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
	Integrierte Sicherheitsfunktionen
	Vorkonfigurierte Optionen
Farbe	Gehäuse: RAL 7035
	Sockel: RAL 7016
Lieferumfang	Chiller anschlussfertig verdrahtet
	Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und
	Schaltplänen
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 44 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung nach DIN EN	Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 24 kW
14511 Tw18 / Tu35	Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 26 kW
Luftleistung (freiblasend)	Bei 50 Hz: 12.000 m³/h
	Bei 60 Hz: 14.500 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~, 50 Hz
	460 V, 3~, 60 Hz
Abmessung	Breite: 760 mm
	Höhe: 1.265 mm
	Tiefe: 1.515 mm

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

Schalldruckpegel	76 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	10 °C43 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium	10 °C25 °C
Temperaturhysterese	± 2 K
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A Menge: 3,4 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Äquivalent (CO2e): 2,15 t
Pumpendruck	Bei 50 Hz: 2 bar Bei 60 Hz: 3,6 bar
Volumenstrom (Kühlmedium)	Bei 50 Hz: 70 l/min Bei 60 Hz: 75 l/min
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 11,48 kW Bei 60 Hz: 14,43 kW
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 24,3 A Bei 60 Hz: 24,5 A
Wasseranschlüsse	R 1¼" IG
Anzahl Kältekreise	1
Tank	Material: Kunststoff PE Volumen: 78 l
Betriebsgewicht	414 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	298
Bruttogewicht	350
Zolltarifnummer	84186900
EAN	4028177817456
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

© Rittal 2025 3

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung

© Rittal 2025