Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SK 3305.518

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3305.518 - Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3305.518
Ausführung	Wandanbau
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12.
Nutzen	Für Außenaufstellung geeignet Blue e Technologie Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial Integrierte elektrische Kondensatverdunstung

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
	Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
	Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 11,5 A
	Bei 60 Hz: 12,5 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 26 A
	Bei 60 Hz: 28 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 805 m³/h
	Innenkreislauf: 585 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Ausführung	Wandanbau
Abmessung	Breite: 405 mm
	Höhe: 1.020 mm
	Tiefe: 358 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34
	Innenkreislauf IP 56
Schutzart NEMA	UL Type 3R
	UL Type 4
	UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A
	Menge: 0,61 kg
	Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Äquivalent (CO2e): 0,38 t
	· , , ,
Temperaturregelung	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich	-20 °C50 °C
Betriebstemperatur	Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im
	Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
	Temperaturbereion 20 0 bio 110 0 lot flair del filliteriation dixer.
Lagertemperaturbereich	-40 °C70 °C

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
	Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
	Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
	Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	28 bar
Vorsicherung	Trafoschutzschalter: 1420 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	69
Bruttogewicht	70
Zolltarifnummer	84158200
EAN	4028177943735
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025