# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3311.040 Anschlussschlauch

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3311.040 - Anschlussschlauch

Flexibler und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Überwurfmutter zum Anschluss des LCPs/LCUs an eine feste Verrohrung.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3311.040
Produktbeschreibung	Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des LCP's an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.
Material	NBR (innen) mit Stahlspirale und Gewebeeinlage
Ausführung	Rackkühlung
Länge	1,8 m
Wasseranschlüsse	G 1½" IG
Betriebstemperaturbereich	-30 °C70 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	16 bar
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	7.422
Bruttogewicht	7.812
Zolltarifnummer	39173200
EAN	4028177663725
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## Ausschreibungstext

Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040

© Rittal 2025 2

für LCP Rack / Inline CW

3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568

3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570

3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568

3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568

Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des LCP's an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.

Mittels der flexiblen Verschlauchung können maßliche Abweichungen ausgeglichen und gleichzeitig wird der LCP von der bauseitigen Verrohrung entkoppelt.

Durch zwei lösbare Halbschalen kann die Länge des Schlauches individuell gekürzt werden.

Aufgrund der Schlauchlänge von 1,8m kann der Mediumanschluss alternativ von unten (Doppelboden) oder von oben in das LCP realisiert werden.

Wasseranschlusskit oben/unten, Verpackungseinheit bestehend aus:

Zwei Hydraulikschläuche (NBR), beständig gegen Wasser und

Frostschutzmittel

Einlage aus Stahldrahtspirale

Innendurchmesser: DN 32

Länge: 1800mm

Betriebsdruck 16bar bei 30°C

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Anschlusseite zum LCP:

90° Bogen, verpreßt, G 1 ½" Überwurfmutter, flachdichtend, SW 52

Anschlusseite zur bauseitigen Verrohrung:

Schaleneinband an Schlauch montiert, G 1 ½" Überwurfmutter,

flachdichtend, SW 55

© Rittal 2025 3