
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3450.500
Leiteranschlussklemme

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 3450.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3450.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern	1 - 4 mm²
Für Schienenstärke	5 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	0,225 kg
Bruttogewicht	0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeschreibung	SV Leiteranschlussklemme, 1-4 mm², für Schienenstärke 5 mm

Approbationen

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite:11,0
Höhe min.:17 mm
Höhe max.:23 mm
Anschlussart
Rundleiter:1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60