

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3459.500 Leiteranschlussklemme

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3459.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3459.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	22,5 x 20 mm
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern	70 - 185 mm ²
Für Schienenstärke	10 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	1,815 kg
Bruttogewicht	2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeschreibung	SV Leiteranschlussklemme, 70-185 mm ² , Klemmraum BH: 22,5x20 mm, für Schienenstärke 10 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm

Technische Daten

Breite: 30,5 mm

Höhe min.:44 mm

Höhe max.:66 mm

Anschlussart

Rundleiter: 70 - 185mm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 22,5 x 20 mm mm

System:

Rittal RiLine60