

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3342.024

## Einschublüfter für 482,6 mm (19")

Stand: 15.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3342.024 - Einschublüfter für 482,6 mm (19")

## Luftleistung 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.

## Eigenschaften

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr.                | SK 3342.024   |
| Produktbeschreibung        | Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. |
| Farbe                      | RAL 7035  |
| Lieferumfang               | Anschlussfertig verdrahtete Einheit<br>Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial   |
| Luftleistung (freiblasend) | 480 m <sup>3</sup> /h   |
| Hinweis zur Artikel-Nr.    | Lieferzeit auf Anfrage  |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V (DC)   |
| Bemessungsstrom max.       | Bei DC: 0,74 A  |
| Vorsicherung               | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A   |
| Abmessung                  | Breite: 482,6 mm<br>Höhe: 44 mm<br>Tiefe: 200 mm  |
| Achsabstand der Lüfter     | 105 mm  |
| Anzahl Lüfter              | 3   |
| Schalldruckpegel           | Bei DC: 51 dB(A)  |
| Betriebstemperaturbereich  | -10 °C...55 °C  |
| Verpackungseinheit         | 1 Stück   |
| Nettogewicht               | 1,75 kg   |
| Bruttogewicht              | 1,86 kg   |

# Eigenschaften

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Zolltarifnummer     | 84145915  |
| ETIM 9              | EC000320  |
| ETIM 8              | EC000320  |
| ECLASS 8.0          | 27180716  |
| Produktbeschreibung | SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm |

---

# Approbationen

---

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung         |

---

# Ausschreibungstext

Einschublüfter für 482,6 mm (19")

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.

Luftleistung: 480 m<sup>3</sup>/h

Bemessungsstrom DC: 0,74 A

Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC)

„  
Ventilatoren Anzahl: 3

Achsabstand Lüfter: 105 mm

Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Farbe: RAL 7035

Schalldruckpegel DC: 51 dB(A)

Gewicht: 1,86 kg