Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SK 3359.510

Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3359.510 - Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3359.510
Ausführung	Dachaufbau
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen	Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Gesamtkühlleistung nach	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,78 kW
	Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
	Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis	Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringer Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 6,4 A
	Bei 60 Hz: 8,4 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 18,4 A
	Bei 60 Hz: 18 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 910 m³/h
	Innenkreislauf: 440 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Ausführung	Dachaufbau
Abmessung	Breite: 597 mm
	Höhe: 417 mm
	Tiefe: 380 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34
	Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A
	Menge: 0,4 kg
	Global Warming Potential (GWP): 631
	CO2 Äquivalent (CO2e): 0,25 t
Anschlussart (elektrisch)	Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer	100 %
Temperaturregelung	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
	10 °C55 °C
Betriebstemperaturbereich	10 033 0
Betriebstemperaturbereich Lagertemperaturbereich	-40 °C70 °C

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,36 kW Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,43 kW Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,44 kW Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	28 bar
Vorsicherung	Trafoschutzschalter: 1116 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	40
Bruttogewicht	44.75
Zolltarifnummer	84158200
EAN	4028177429628
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025