# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.736 Aderendhülse

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4050.736 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.736
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	gelb
Länge	12 mm
AWG	10
Innendurchmesser	6,3 mm
Für Querschnitt	6 mm²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.1
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177805040

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

### Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3