


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.739

Aderendhülse

Stand: 14.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.739 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.739
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	12 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Für Querschnitt	1 mm ²
DIN Farocode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Nettогewicht	1
Bruttогewicht	0.001
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177805071

Eigenschaften

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)
UR