Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.745
Aderendhülse

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

AS 4050.745 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.745
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	schwarz
Länge	8 mm
AWG	16
Innendurchmesser	4 mm
Für Querschnitt	1,5 mm²
DIN Farbcode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,5 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

© Rittal 2026

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,5mm², AWG 16, schwarz, lose, 8mm (breiter Schaft)

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR