

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3385.600

Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e

Stand: 01.05.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3385.600 - Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e

Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3385.600
Ausführung	Dachaufbau
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen	Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe	RAL 9007
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2 kW Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,14 kW Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,58 kW Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis	Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 6,5 A Bei 60 Hz: 7,9 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 19,7 A Bei 60 Hz: 17,9 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 1.760 m ³ /h Innenkreislauf: 470 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96 Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Ausführung	Dachaufbau
Abmessung	Breite: 597 mm Höhe: 417 mm Tiefe: 475 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A Menge: 0,9 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ Äquivalent (CO ₂ e): 0,57 t
Anschlussart (elektrisch)	Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer	100 %
Temperaturregelung	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich	10 °C...55 °C
Betriebstemperatur max bei 60 Hz	53 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Einstellbereich	20 °C...53 °C

Eigenschaften

Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,02 kW Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,27 kW Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,15 kW Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
------------------	--

Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	28 bar
-----------------------------------	--------

Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
--------------	--

Hinweis zur Best.-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
-----------------------	------------------------

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Nettogewicht	42
--------------	----

Bruttogewicht	51
---------------	----

Zolltarifnummer	84158200
-----------------	----------

EAN	4028177380196
-----	---------------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
---------------	--

Zertifikate	EAC
-------------	-----

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---
