
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.773 Aderendhülse

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4050.773 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.773
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	8 mm
AWG	16
Innendurchmesser	3,5 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	1,5 mm²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210 4050.452
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.058
Zolltarifnummer	85369010

© Rittal 2025

## Eigenschaften

EAN	4028177815728
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3