

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.815 Maschinengewindebohrer

Stand: 27.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.815 - Maschinengewindebohrer

Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungcenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.815
Ausführung	HSSE-V3 Vaporisiert Für Durchgangsgewinde Form B mit Schälanschnitt Hochleistungsstahl mit Vanadiumanteil
Produktbeschreibung	Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungcenter BC, Perforex Milling Terminal MT und Lasercenter LC.
Abmessung	Gewinde: M8
Bearbeitbares Material	Stahl Edelstahl Aluminium Kunststoff
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,099 kg
Bruttogewicht	0,104 kg
Zolltarifnummer	82051000
ETIM 9	EC002155
ETIM 8	EC002155
ECLASS 8.0	36609208
Produktbeschreibung	Maschinengewindebohrer M8, VE= 3 Stk.