

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.545 Aderendhülse

Stand: 26.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.545 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.545
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grau
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3,4 mm
Für Querschnitt	0,75 mm ²
DIN Farbcode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	4.000 Stück
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen 0,75 mm ² x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 0,75mm ²

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)