


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.551

Aderendhülse

Stand: 19.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.551 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.551
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzинnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	schwarz
Länge	8 mm
AWG	16
Innendurchmesser	4 mm
Für Querschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN Farocode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	4.000 Stück
Nettogewicht	4 kg
Bruttogewicht	0,645 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

Aderendhülsen 1,5 mm<sup>2</sup> x 8 mm AWG 16 Multinorm, V=4.000 Stk.  
Farbe: schwarz, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 1,5mm<sup>2</sup>

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)