Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 3528.000 - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Längen von 495 mm bis 2400 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3528.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	10 mm
Querschnitt	900 mm²
Hinweis	Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ	Sammelschiene E-Cu
Passend für	PLS 1600
Sammelschienensystem	
Passend für Artikel-Nr.	9342.000
	9342.004
	9342.050
Abmessung	Länge: 695 mm
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	16.86

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Bruttogewicht	16.86
Kupferanteil (kg/Stück)	5.62
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177043787
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu

Technische Daten Länge: 695 mm

Schienenstärke: 10 mm Querschnitt: 900 qmm Gewicht: 8,01 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 1600 A UL 508: 1400 A

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025 3