

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.551 Aderendhülse

Stand: 22.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.551 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | AS 4051.551   |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.   |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C   |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen                                   |
| Farbe               | schwarz   |
| Länge               | 8 mm  |
| AWG                 | 16  |
| Innendurchmesser    | 4 mm  |
| Für Querschnitt     | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| DIN Farbcode        | Ja  |
| Multinorm           | Ja  |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z. B. Crimpautomaten. |
| Lieferform          | auf Gurt  |
| Verpackungseinheit  | 4.000 Stück   |
| Nettogewicht        | 4 kg  |
| Bruttogewicht       | 0,645 kg  |
| Zolltarifnummer     | 85369010  |
| ETIM 9              | EC000005  |
| ETIM 8              | EC000005  |
| ECLASS 8.0          | 36659290  |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

Aderendhülsen 1,5 mm<sup>2</sup> x 8 mm AWG 16 Multinorm, V=4.000 Stk.  
Farbe: schwarz, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 1,5mm<sup>2</sup>

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)