Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 3529.000 - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Längen von 495 mm bis 2400 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3529.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	10 mm
Querschnitt	900 mm²
Hinweis	Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ	Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienensystem	PLS 1600
Passend für Artikel-Nr.	9342.000 9342.004 9342.050
Abmessung	Länge: 1.095 mm
Passend für	Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	26.58

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	26.58
Kupferanteil (kg/Stück)	8.86
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177043817
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PLS 1600 Spezial - Sammelschiene

PLS 1600 Spezial - Sammelschiene E-Cu

Technische Daten Länge: 1095 mm

Schienenstärke: 10 mm Querschnitt: 900 qmm Gewicht: 8,01 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 1600 A UL 508: 1400 A

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025 3