
# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 3559.000 Plattenklemme

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SV 3559.000 - Plattenklemme

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

# Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3559.000
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	34 x 10 mm
Passend für Sammelschienen	40 x 10
Passend für Sammelschienen	Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.9
Bruttogewicht	0.926
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177044333
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# Approbationen

© Rittal 2025

### **Approbationen**

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

### Ausschreibungstext

SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.

für Schienenbreite: bis 40 mm

Klemmraum für lam. Kupferschienen: 34 x 10 mm

Anzugsdrehmoment

Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm

Material: Stahlblech,

chromatiert

© Rittal 2025