

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.599 Aderendhülse

Stand: 17.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.599 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | AS 4051.599 |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | weiß |
| Länge | 8 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 2,8 mm |
| Rittal Farbcode | Ja |
| Für Querschnitt | 0,75 mm ² |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Lieferform | auf Gurt |
| Verpackungseinheit | 5.000 Stück |
| Nettogewicht | 5 kg |
| Bruttogewicht | 0,598 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Crimpautomaten, 0.75 mm ² , AWG 18, 8 mm, weiß, auf Gurt, 5000 Stück |

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR