

# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



**SV 3584.020**


**Sammelschiene CUPONAL**

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



# SV 3584.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3584.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Länge	2.400 mm
Bemessungsstrom max.	328 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	30 mm x 5 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	8.52
Bruttogewicht	9

# Eigenschaften

---

Kupferanteil (kg/Stück)	0.52
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---