Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.080 Spannrahmen

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4050.080 - Spannrahmen

Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bearbeitungsbereich der Kuben am Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für weniger Rüstaufwand und erhöhte Produktivität.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.080
Ausführung	Pneumatische Spanneinrichtung
Produktbeschreibung	Ermöglicht die Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bereich der Kubenbearbeitung der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Anzahl Parallelbearbeitung Klemmkästen (max.)	3
Hinweis	Der Einsatz des Spannrahmens (BestNr. 4050.080) bei dem Bearbeitungscenter BC (BestNr. 4050.230) ist ausschließlich bei der zweitürigen Variante möglich.
Passend für Artikel-Nr.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926
Passend für	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Abmessungen spannbare Gehäuse max.	Breite: 510 mm Höhe: 510 mm Tiefe: 600 mm
Abmessungen spannbare Gehäuse min.	Breite: 80 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 80 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	25

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	25
Zolltarifnummer	84669360
EAN	4028177804494
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190

© Rittal 2025 3