## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.200 Montagetisch

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4050.200 - Montagetisch

Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.

#### Eigenschaften

| Artikel-Nr.                    | AS 4050.200  |
|--------------------------------|--|
| Ausführung                     | 200 EN (elektrisch neigungsverstellbar)  |
| Produktbeschreibung            | Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.   |
| Nutzen                         | Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten<br>Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom<br>Stromnetz<br>Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch<br>Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion<br>Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner |
| Technische Daten               | Neigungsverstellbarkeit ca. 0 – 80°  |
| Lieferumfang                   | Montagetisch 1 VE Spanneinheit unten 1 VE Spanneinheit oben Ladegerät Akku   |
| Hinweis                        | Mit der Montagetisch-Verbreiterung kann eine max. mögliche<br>Bearbeitungsfläche von 1900 x 1900 mm erreicht werden.   |
| Maschinenabmessungen           | Breite: 1.400 mm<br>Tiefe: 1.250 mm  |
| Abmessungen Auflagefläche max. | Breite: 1.110 mm<br>Höhe: 1.900 mm   |
| Abmessungen Auflagefläche min. | Breite: 1.110 mm<br>Höhe: 1.230 mm   |
| Traglast                       | 200 kg   |
|                                |  |

© Rittal 2025

## Eigenschaften

| Arbeitshöhe        | Arbeitshöhe (min.): 90 cm<br>Arbeitshöhe (max.): 90 cm |  |
|--------------------|--|--|
| Verpackungseinheit | 1 Stück  |  |
| Nettogewicht       | 130  |  |
| Bruttogewicht      | 148  |  |
| Zolltarifnummer    | 84279000   |  |
| EAN                | 4028177804616  |  |
| ETIM 9             | EC002224   |  |
| ETIM 8             | EC002224   |  |
| ECLASS 8.0         | 36659090   |  |

### Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3