Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.200
Montagetisch

Stand: 07.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

AS 4050.200 - Montagetisch

Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.200
Ausführung	200 EN (elektrisch neigungsverstellbar)
Produktbeschreibung	Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.
Nutzen	Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
Technische Daten	Neigungsverstellbarkeit ca. 0 – 80°
Lieferumfang	Montagetisch 1 VE Spanneinheit unten 1 VE Spanneinheit oben Ladegerät Akku
Hinweis	Mit der Montagetisch-Verbreiterung kann eine max. mögliche Bearbeitungsfläche von 1900 x 1900 mm erreicht werden.
Maschinenabmessungen	Breite: 1.400 mm Tiefe: 1.250 mm
Abmessungen Auflagefläche max.	Breite: 1.110 mm Höhe: 1.900 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Abmessungen Auflagefläche min.	Breite: 1.110 mm Höhe: 1.230 mm
Traglast	200 kg
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 90 cm Arbeitshöhe (max.): 90 cm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	130 kg
Bruttogewicht	148 kg
Zolltarifnummer	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Produktbeschreibung	Montagetisch 200 EN, stufenlose Neigungsverstellung v/h mit Akku-Elektromotor

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung