Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.300 Montagetisch

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4050.300 - Montagetisch

Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.300
Ausführung	300 ENH (elektrisch in Neigung und Höhe verstellbar)
Produktbeschreibung	Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.
Nutzen	Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
Technische Daten	Neigungsverstellbarkeit ca. 0 – 80°
Lieferumfang	Montagetisch 1 VE Spanneinheit unten 1 VE Spanneinheit oben Ladegerät Akku
Hinweis	Mit der Montagetisch-Verbreiterung kann eine max. mögliche Bearbeitungsfläche von 1900 x 1900 mm erreicht werden. Für die Länder USA, Kanada, Mittel- und Südamerika, Japan wird zusätzlich das Multispannungsnetzteil 4050.219 sowie der Anschlussadapter 4050.222 benötigt
Maschinenabmessungen	Breite: 1.400 mm Tiefe: 1.250 mm
Abmessungen Auflagefläche max.	Breite: 1.110 mm Höhe: 1.900 mm
Abmessungen Auflagefläche min.	Breite: 1.110 mm Höhe: 1.230 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Traglast	300 kg	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 80 cm Arbeitshöhe (max.): 110 cm	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	230	
Bruttogewicht	250	
Zolltarifnummer	84279000	
EAN	4028177804746	
ETIM 9	EC002224	
ETIM 8	EC002224	
ECLASS 8.0	36659090	

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------

© Rittal 2025 3