

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.318

Gewindeschneidoption

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



# AS 4050.318 - Gewindeschneidoption für Perforex LC 3030

Gewindeschneidoption für Perforex Lasercenter LC einschließlich Gewindebohrer inkl. Spanneinheiten für M3 – M10.



## Eigenschaften

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikel-Nr.              | AS 4050.318   |
| Ausführung               | Mitfahrendes Werkzeugmagazin mit 6 Magazinplätzen<br>Werkzeugaufnahme<br>Zusätzliche Antriebseinheit  |
| Produktbeschreibung      | Gewindeschneidoption für das Einbringen von Gewindelöchern mit dem Perforex Lasercenter LC.   |
| Nutzen                   | Bearbeitung von Projekten mit Gewindelöchern möglich<br>Schnelles, automatisches Umrüsten von Laserfunktion auf Gewindeschneidfunktion durch Aufnahme eines zusätzlichen Bearbeitungskopfes |
| Lieferumfang             | Gewindebohrer<br>Inkl. Spanneinheiten für M3 – M10  |
| Bearbeitbare Höhe (max.) | 600 mm  |
| Materialstärke           | 5 mm  |
| Passend für Artikel-Nr.  | 4050330   |
| Verpackungseinheit       | 1 Stück   |
| Nettogewicht             | 78  |
| Bruttogewicht            | 78  |
| Zolltarifnummer          | 84669360  |

# Eigenschaften

---

EAN 4028177806658

---

ECLASS 8.0 36600890