

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.405

Zuschnittcenter Secarex AC 18

Stand: 30.04.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.405 - Zuschnittcenter Secarex AC 18

Schneller, exakter und ergonomischer Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen mit dem teilautomatisierten Zuschnittcenter Secarex AC 18.



Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.405
Ausführung	Moderne Bedienlösung mit 18,5"-Monitor, Industrie PC mit i3 Prozessor sowie Tastatur mit Trackball
Produktbeschreibung	Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen. Das Secarex AC 18 Zuschnittcenter kann optional mit einem Schubladensystem auf der linken Anlagenseite und/oder einem Ablagesystem auf der rechten Anlagenseite ausgestattet werden. Sind über die Standardkulisserie hinaus weitere Tragschienen zu bearbeiten, kann dies optional als Wechselsystem (4050.491) angefragt werden.
Nutzen	- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten - Einfaches Handling - Benutzerfreundliche und sichere Bedienung - Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung - Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt - Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge - Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang - Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar - Fünf DIN-Schienenengrößen in einer Kulisserie
Lieferumfang	- Secarex AC 18 - Etikettendrucker - Bedieneinheit

Eigenschaften

Bearbeitbares Material	Stahl Aluminium Kupfer Kunststoff
Sicherheit	Sichere Zweihandbedienung
Schnittstellen	Anbindung an verschiedene CAD-Systeme Datenimport aus EPLAN Pro Panel Perforex Werkstattprogrammierung
Hinweis	Technische Änderungen vorbehalten
Aufstellfläche	Breite: 4.000 mm Höhe: 1.610 mm Tiefe: 875 mm
Druckluftanschluss	6 bar
Max. bearbeitbare Höhe Kabelkanal	100 mm
Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal	125 mm
Min. bearbeitbare Breite Kabelkanal	15 mm
Steuerspannung (DC)	24 V
Nennleistung	1,5 kW
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tragschienen-Typ	C-Profilschienen 30/15 (nach EN 60 715) Hutschienen NS 15 (nach EN 60 715) Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715) Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715) Stromschienen NLS-CU 3/10
Für Wandstärke (max.)	2,5 mm
Aufstellfläche	Breite: 4.000 mm Höhe: 1.610 mm Tiefe: 875 mm

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	300 kg
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36629090