


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.644 Aderendhülse

Stand: 02.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.644 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.644 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | rot |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Für Querschnitt | 1 mm ² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205 4051.210 |
| Lieferform | lose (10 VE à 100 Stück) |
| Verpackungseinheit | 1.000 Stück |
| Nettogewicht | 1 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177815858 |
| ETIM 9 | EC000005 |

Eigenschaften

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000005 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
|------------|----------|

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) UR |
|---------------|--------------------------|