

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.695 Aderendhülse

Stand: 30.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.695 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.695 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | weiß |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 20 |
| Innendurchmesser | 2,6 mm |
| Für Querschnitt | 0,5 mm ² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Lieferform | auf Gurt |
| Verpackungseinheit | 5.000 Stück |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen 0,5 mm ² x 10 mm AWG 20 VE=5.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode) |

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)