Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4054.000 Presszange

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4054.000 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4054.000 |
|------------------------------|---|
| Ausführung | abgewinkelt |
| Produktbeschreibung | Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4. |
| Nutzen | Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte Entriegelbare Zwangssperre |
| Material | Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl |
| Oberfläche | Matt, verchromt |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Verpressung | Trapez-Crimp |
| Richtung der Kabeleinführung | seitlich |
| Abmessung | Höhe: 59 mm Länge: 198 mm |
| AWG | 24 - 10 |
| Für Querschnitt | 0,25 - 6 mm² |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------------|
| Nettogewicht | 0.439 |
| Bruttogewicht | 0.449 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| EAN | 4028177807587 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |

© Rittal 2025 3