Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.001

Presszange

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.001 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.001
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte Entriegelbare Zwangssperre
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Vierkant-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	frontseitig
Abmessung	Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	22 - 10
Für Querschnitt	0,5 - 6 mm²

© Rittal 2026

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,452 kg
Bruttogewicht	0,462 kg
Zolltarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Presszange 0,5 - 6 mm², Vierkant-Cr. für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen