

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.004

Presszange

Stand: 08.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.004 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AS 4054.004 |
| Ausführung | gerade |
| Produktbeschreibung | Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4. |
| Nutzen | Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte Entriegelbare Zwangssperre |
| Material | Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl |
| Oberfläche | Matt, verchromt |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Verpressung | WM-Crimp |
| Richtung der Kabeleinführung | seitlich |
| Abmessung | Höhe: 68 mm Länge: 256 mm |
| AWG | 8 - 4 |
| Für Querschnitt | 10 - 25 mm ² |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Nettogewicht | 0,66 kg |
| Bruttogewicht | 0,69 kg |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Produktbeschreibung | Presszange 10 - 25 mm ² , WM Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen |