Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.740 Aderendhülse

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4050.740 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.740		
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.		
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C		
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen		
Farbe	schwarz		
Länge	12 mm		
AWG	16		
Innendurchmesser	3,5 mm		
Für Querschnitt	1,5 mm²		
DIN Farbcode	Ja		
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.		
Normen	AEH DIN 46228		
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210		
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)		

© Rittal 2025

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1.000 Stück
Nettogewicht	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177805088
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbationen

Annrahatianan	III + C III (liotad)	
Approbationen	UL + C-UL (listed)	
	LID	
	UK	

© Rittal 2025 3