Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4050.744
# Aderendhülse

Stand: 18.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4050.744 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4050.744 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | rot |
| Länge | 8 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
| Für Querschnitt | 1 mm² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Multinorm | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Nettogewicht | 0,5 kg |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,5 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,0mm², AWG 18, rot, lose, 8mm (breiter Schaft) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |