Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.020 Hand-Hydraulikstanze

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.020 - Hand-Hydraulikstanze

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.020
Ausführung	flexibel, mit Hydraulikschlauch und separatem Zylinder
Produktbeschreibung	Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes
	Überdruckventil
	Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das
	Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Material	Aluminium
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze
	Hydraulikschraube Ø 19 mm
	Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
	HSS Vorbohrer Ø 11 mm
	Distanzbuchsensatz (3-teilig)
	Kunststoffkoffer
Betätigung hydraulisch	Rundlocher bis Ø 82 mm
	Rechtecklocher bis 46 x 86 mm
	Stanzkraft 75 kN
	Max. Arbeitsdruck 680 bar/9850 psi
	Blechlocher quadratisch bis 92 x 92 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.4
Bruttogewicht	3.546

© Rittal 2025

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84678900
EAN	4028177807921
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3