

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.212 Blechlocher rund

Stand: 02.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.212 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.212
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	12,7 mm
Für Gewinde	M12
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.661
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	9,5 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,065 kg
Bruttogewicht	0,08 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm