Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.774 Aderendhülse

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4050.774 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.774	
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.	
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C	
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen	
Farbe	rot	
Länge	10 mm	
AWG	16	
Innendurchmesser	3,5 mm	
Rittal Farbcode	Ja	
Für Querschnitt	1,5 mm²	
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.	
Normen	AEH DIN 46228	
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210	
Lieferform	lose	
Verpackungseinheit	500 Stück	
Nettogewicht	0.5	
Bruttogewicht	0.065	
Zolltarifnummer	85369010	
EAN	4028177815711	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3