Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.775
Aderendhülse

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

AS 4050.775 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.775
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	12 mm
AWG	16
Innendurchmesser	3,5 mm
Rittal Farbcode	Ja
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,5 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

© Rittal 2026

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,5 mm², rot, lose, 12 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR