## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







# AS 4055.240 Blechlocher rund

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4055.240 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.240
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	40,5 mm
Für Gewinde	M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.522
Bruttogewicht	0.554
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808300
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3