

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.785 Aderendhülse

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.785 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.785
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	schwarz
Länge	12 mm
AWG	10
Innendurchmesser	6,3 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	6 mm ²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	0,1 kg
Bruttogewicht	0,04 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6 mm², AWG 10, 12 mm, schwarz, lose, 100 Stück

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)
UR