

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.470 Blechlocher Sub-D

Stand: 18.05.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.470 - Blechlocher Sub-D für Stahlblech und Edelstahl

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.470
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen	Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück Kein Verklemmen der Matrize Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugbolzen Kontermutter Druckmutter mit Kugellager Adapter für Hydraulik Kunststoffkoffer
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	1,5 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
☒ Locher	19,8 x 11,3 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,466 kg
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808553
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047