Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4050.815
# Maschinengewindebohrer

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4050.815 - Maschinengewindebohrer

Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4050.815 |
| Ausführung | HSSE-V3<br>Vaporisiert<br>Für Durchgangsgewinde<br>Form B mit Schälanschnitt<br>Hochleistungsstahl mit Vanadiumanteil |
| Produktbeschreibung | Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT und Lasercenter LC. |
| Abmessung | Gewinde: M8 |
| Bearbeitbares Material | Stahl<br>Edelstahl<br>Aluminium<br>Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 0,099 kg |
| Bruttogewicht | 0,104 kg |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| ETIM 9 | EC002155 |
| ETIM 8 | EC002155 |
| ECLASS 8.0 | 36609208 |
| Produktbeschreibung | Maschinengewindebohrer M8, VE= 3 Stk. |

© Rittal 2026