Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.837 Spannzange Gewindebohrer

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4050.837 - Spannzange Gewindebohrer

Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.837
Ausführung	ER25
Produktbeschreibung	Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Für Gewinde	M10
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.5
Zolltarifnummer	84669360
EAN	4028177704329
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609208

© Rittal 2025 2